

**Pastilha de corte reversível KOMET®, BK6115, Designação do tipo W83:
32-000****Dados do pedido**

Número do pedido	236560 32-000
GTIN	4047109074446
Classe de artigo	24Q

Descrição**Modelo:**

Com retificação na circunferência, arestas de corte arredondadas e quebra-aperas sinterizado.

Instrução:

Os valores de referência de aplicação referem-se à KUB Quatron®.

Não utilizar em arestas de corte internas de brocas maciças!

Descrição técnica

Designação	32-000
Avanço f em aço < 900 N/mm ²	0,2 mm/U
Código ISO da pastilha de corte reversível	SOEX 090408
Número de trocas/cortes	4
Tipo	BK6115
Tipo	GG(G)
Óleo de corte	HM

Tipo de produto

Pastilha de corte reversível para furar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
Aço < 1100 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Aço < 55 HRC	condicionalmente adequado		
GG(G)	adequado		
máximo a molhado	adequado		
seco	condicionalmente adequado		