

Pastilha de corte reversível KOMET®, BK8425, Designação do tipo W83: 13-130



Dados do pedido

Número do pedido	236573 13-130
GTIN	4047109103405
Classe de artigo	24Q

Descrição

Modelo:

Com retificação na circunferência, arestas de corte arredondadas e quebra-aperas sinterizado.

Instrução:

Os valores de referência de aplicação referem-se à KUB Quatron®.

Descrição técnica

Designação	13-130
Avanço f em aço < 900 N/mm ²	0,12 mm/U
Código ISO da pastilha de corte reversível	SOEX 050204
Série	KUB Quatron®
Número de trocas/cortes	4
Tipo	BK8425
Tipo	ST1400

Óleo de corte	HM
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para furar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
INOX < 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
INOX > 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Ti > 850 N/mm ²	condicionalmente adequado		
máximo a molhado	adequado		