

**Pastilha de corte reversível KOMET®, BK8425, Designação do tipo W83:  
18-130****Dados do pedido**

Número do pedido	236573 18-130
GTIN	4047109103436
Classe de artigo	24Q

**Descrição****Modelo:**

Com retificação na circunferência, arestas de corte arredondadas e quebra-aperas sinterizado.

**Instrução:**

Os valores de referência de aplicação referem-se à KUB Quatron®.

**Descrição técnica**

Designação	18-130
Avanço f em aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,16 mm/U
Código ISO da pastilha de corte reversível	SOEX 060306
Número de trocas/cortes	4
Tipo	BK8425
Tipo	ST1400
Óleo de corte	HM

Tipo de produto

Pastilha de corte reversível para furar

**Dados de utilizador**

	<b>Adequabilidade</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>código ISO</b>
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
máximo a molhado	adequado		