

## Alojamento 90°, cilíndrico com IK comprido, Tipo: 10



### Dados do pedido

Número do pedido	239745 10
GTIN	4045197593238
Classe de artigo	23A

### Descrição

#### Modelo:

Em versão compatível com NC com  $\varnothing$  de haste reta para alojamento padronizado em **mandris de expansão hidráulicos** ou **de alta precisão** para máxima precisão e segurança processual.

#### Instrução:

Ter em atenção o tamanho do alojamento do suporte e das cabeças escareadoras. Outros alojamentos n.º 210550 – 210582 e n.º 212000.

### Descrição técnica

Comprimento útil $L_1$	65 mm
indicado para furo contínuo de $\varnothing$	10 - 12,7 mm
indicado para furo de base de $\varnothing$	14 - 16,2 mm
$\varnothing$ da haste $D_5$ h6	16 mm
binário de aperto recomendado	5 Nm
Comprimento total L	120 mm
Série	TopCut
Refrigeração interior	sim
Haste	DIN 6535 HA com h6
Tipo de produto	Alojamento para fresa de rosca

