

**CNMG 120408, Tipo: CA510****Dados do pedido**

Número do pedido	250104 CA510
GTIN	4960664696833
Classe de artigo	25E

**Descrição técnica**

Profundidade de corte $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Condição de corte	contínuo
Aplicação principal	P
Quebra-aperas	PQ
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	180 - 590 m/min
Avanço $f$	0,13 - 0,4 mm/U
Raio do canto	0,8 mm
Tipo	CA510
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	CNMG 120408
Número de trocas/cortes	4

Tipo de produto

---

Pastilha de corte  
reversível para tornear