

Ficha de dados

Garant GRIDLINE

Gaveta ESD 50 kg, 26×24G, Altura frontal das gavetas: 50



Dados do pedido

Número do pedido	972454 50
GTIN	4069515000185
Classe de artigo	9GK

Descrição

Versão:

Gavetas totalmente extensíveis total com extensão diferencial. Gavetas com perfurações para o alojamento de réguas separadoras ranhuradas em grelha de 25 mm (a partir de uma altura frontal da gaveta de 75 mm).

Capacidade de carga 50 kg.

Material fornecido:

Gaveta completa com 1 par de calhas de guia cada.

Pintura:

Cinza claro semelhante a RAL 7035, **revestimento em pó ESD**.

Descrição técnica

Altura frontal	50 mm
Profundidade útil em G	24
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis	50 kg
Área útil da gaveta em G	26×24
Peso	11 kg
Altura útil	25 mm
#Profundidade útil	600 mm
Área de aplicação	Armário de ferramentas
Largura útil	650 mm

Ficha de dados

Largura útil em G	26
Extração da gaveta (extração parcial/total)	100 %
Propriedade eletrostática	EGB/ESD
Largura útil da gaveta × profundidade útil em G	26×24G
Tipo de produto	Gaveta