



### Suporte de brocas sólidas VARIA, VXT4, Ø de fixação D1: 12



#### Dados do pedido

Número do pedido	319846 12
GTIN	4069739471167
Classe de artigo	33E

#### Descrição

##### Versão:

VXT – Sistema flexível de cone duplo. **Resistência ao binário até 200 Nm através de polígono.**

##### Vantagem:

- **Estabilidade e amortecimento otimizados**
- **Troca de ferramentas, flexibilidade e modularidade.**
- **A mais alta precisão e precisão de repetição (+/- 0,002).**
- **Retrocompatibilidade para VARIA VX**

##### Utilização:

Sistema de troca rápida para aplicações de torneamento estáticas.

##### Nota:

Binário de aperto máximo para VXT3 e VXT4 a 5,4 Nm, possível com uma chave dinamométrica adequada n.º 211750 tam. 5,7. Ao soltar os insertos, não rodar para além do batente.

Recomendamos o conjunto de limpeza EWS Clean para a limpeza dos suportes de ferramentas Varia e dos insertos intercambiáveis.

#### Descrição técnica

Projeção medida A	20 mm
Ø exterior D	42 mm

## Ficha de dados

Alojamento

VXT4

Tipo de produto

Mandril de superfície