

Ficha de dados



Suporte de brocas sólidas VARIA, VXT4, Ø de fixação D1: 10



Dados do pedido

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 319846 10 |
| GTIN | 4069739471174 |
| Classe de artigo | 33E |

Descrição

Versão:

VXT – Sistema flexível de cone duplo. **Resistência ao binário até 200 Nm através de polígono.**

Vantagem:

- **Estabilidade e amortecimento otimizados**
- **Troca de ferramentas, flexibilidade e modularidade.**
- **A mais alta precisão e precisão de repetição (+/- 0,002).**
- **Retrocompatibilidade para VARIA VX**

Utilização:

Sistema de troca rápida para aplicações de torneamento estáticas.

Nota:

Binário de aperto máximo para VXT3 e VXT4 a 5,4 Nm, possível com uma chave dinamométrica adequada n.º 211750 tam. 5,7. Ao soltar os insertos, não rodar para além do batente.

Recomendamos o conjunto de limpeza EWS Clean para a limpeza dos suportes de ferramentas Varia e dos insertos intercambiáveis.

Descrição técnica

| | |
|-------------------|-------|
| Ø exterior D | 42 mm |
| Projeção medida A | 20 mm |

Ficha de dados

Alojamento

VXT4

Tipo de produto

Mandril de superfície