

## Ficha de dados



### Suporte de aperto rotativo Pro Eco PWLNL 95°, para pastilhas de corte reversíveis PW.., esquerda



#### Dados do pedido

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 251925 20/08  |
| GTIN             | 4069515004107 |
| Classe de artigo | 22E           |

#### Descrição

**Versão:**

Arrefecimento direcionado na aresta de corte.

**Nota:**

Transferência de agente refrigerante por baixo da cabeça através da ligação da mangueira (G1/8 polegadas – incluída no âmbito de fornecimento).

#### Descrição técnica

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Alavanca articulada                   | 259016 1        |
| Tamanho da placa                      | 8 mm            |
| Parafuso alavanca                     | 259019 1        |
| Calço                                 | 259034 3        |
| Pastilha de corte reversível adequada | WN.. 0804..     |
| Comprimento da cabeça L <sub>1</sub>  | 32 mm           |
| Comprimento total L                   | 125 mm          |
| Tamanho da haste                      | 20 mm           |
| Largura funcional L <sub>4</sub>      | 25 mm           |
| Série                                 | Pro Eco         |
| Código ISO do suporte                 | PWLNR/L 2020K08 |

## Ficha de dados

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Norma                 | Norma de fábrica                  |
| Pino de mola          | 259045 1                          |
| Tipo de inserto       | esquerda                          |
| Refrigeração interior | sim                               |
| Ângulo de ajuste κ    | 95 grau                           |
| Aplicação             | Faceamento                        |
| Aplicação             | Torneamento longitudinal exterior |
| Tipo de produto       | Suporte de torneamento            |

### Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/251925-20/08>