

**CNMG 120408, Tipo: CA510****Dados do pedido**

Número do pedido	250212 CA510
GTIN	4960664696901
Classe de artigo	25E

**Descrição técnica**

Condição de corte	contínuo
Quebra-aperas	PS
Avanço f	0,15 - 0,35 mm/U
Aplicação principal	P
Profundidade de corte $a_p$	1 - 3,5 mm
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	80 - 450 m/min
Raio do canto	0,8 mm
Tipo	CA510
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	CNMG 120408
Número de trocas/cortes	4

Tipo de produto

---

Pastilha de corte  
reversível para torneiar