

**CNMG 120412, Tipo: CA6525****Dados do pedido**

Número do pedido	250214 CA6525
GTIN	4960664471362
Classe de artigo	25E

**Descrição técnica**

Avanço f	0,1 - 0,35 mm/U
Profundidade de corte $a_p$	0,7 - 4 mm
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	60 - 220 m/min
Aplicação principal	M
Quebra-aparas	MS
Raio do canto	1,2 mm
Tipo	CA6525
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	CNMG 120412
Número de trocas/cortes	4

Tipo de produto

---

Pastilha de corte  
reversível para torneiar