

Garant**Paquímetro de oficina digital IP67 com pontas de medição, Faixa de medição: 300****Dados do pedido**

Número do pedido	415370 300
GTIN	4069515008136
Classe de artigo	41A

Descrição**Versão:**

Paquímetro de oficina digital IP67. **Mostrador LCD bem legível e de grande contraste com números de 11,5 mm de altura.** Duração muito longa da bateria com sistema de medição moderno e energeticamente eficiente. Passados 10 minutos, o sistema passa automaticamente para o modo de poupança e basta um movimento simples do paquímetro para se ativar novamente. O valor medido e o ponto zero são guardados. Caixa bicomponente com **superfície de Haptoprene® de fácil preensão.** As superfícies de medição são finamente esmeriladas.

Função:

IP67: Proporciona proteção contra imersão temporária em água e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Material fornecido:

#Inclui 1× pilha n.º 081560 tam. CR2032.

Peça sobresselente:

Suporte da bateria n.º 412237 tam. B.

Descrição técnica

Calibração	A1
Faixa de medição	0 - 300 mm
Alimentação de energia	A pilhas
Desativação automática	sim

Ficha de dados

Desvio de medição E MPE	±0,03 mm
Tamanho dos dígitos do visor LCD	11,5 mm
Comprimento do bico	100 mm
Número de pilhas incluídas	1
Leitura	0,01 mm
Leitura	0,0005 polegada
Leitura comutável	mm/polegada
Ø da extensão de medição interior	10 mm
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo	081560 CR2032
Norma	ISO 13385
Tipo de pilha	Pilha botão
Tipo de proteção IP	IP 67
embalagem	caixa estável
Interface	Interface RS232C
Interface	Interface USB
Pontas de medição	sim
Tecnologia de medição	digital
Material	Aço inoxidável, INOX
todas as peças	temperado
Tipo de produto	Paquímetros de oficina

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/415370-300>