

## Ficha de dados

**Garant**

### Paquímetro de oficina digital HCT IP67 sem pontas de medição, Faixa de medição: 300



#### Dados do pedido

Número do pedido	415373 300
GTIN	4069515008228
Classe de artigo	41A

#### Descrição

##### Versão:

Compatível com a aplicação móvel HCT (Hoffmann Group Connected Tools) opcional (gratuita para Android e iOS) e a HCT Windows App (disponível para Windows). Pode também ser usado com Human Interface Device (HID).

Paquímetro de oficina digital IP67. **Mostrador LCD bem legível e de grande contraste com números de 11,5 mm de altura.** Duração muito longa da bateria com sistema de medição moderno e energeticamente eficiente. Passados 10 minutos, o sistema passa automaticamente para o modo de poupança e basta um movimento simples do paquímetro para se activar novamente. O valor medido e o ponto zero são guardados. Caixa bicomponente com **superfície de Haptoprene® de fácil preensão.** As superfícies de medição são finamente esmeriladas.

##### Função:

IP67: Proporciona proteção contra imersão temporária em água e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

##### Material fornecido:

#Inclui 1× pilha n.º 081560 tam. CR2032.

##### Peça sobresselente:

Suporte da bateria n.º 412237 tam. B.

#### Descrição técnica

Leitura	0,0005 polegada
Ø da extensão de medição interior	10 mm
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo	081560 CR2032

## Ficha de dados

Leitura comutável	mm/polegada
Desvio de medição E MPE	±0,03 mm
Aplicação sem fios	HID (Human Interface Device)
Aplicação sem fios	HCT Mobile App
Aplicação sem fios	HCT Windows App
Calibração	A1
Desativação automática	sim
Alimentação de energia	A pilhas
Norma	ISO 13385
Tipo de proteção IP	IP 67
Leitura	0,01 mm
Comprimento do bico	100 mm
Tamanho dos dígitos do visor LCD	11,5 mm
Faixa de medição	0 - 300 mm
Tipo de pilha	Pilha botão
Série	HCT
Número de pilhas incluídas	1
embalagem	caixa estável
Interface	Interface Bluetooth®
Pontas de medição	não
Tecnologia de medição	digital
Material	Aço inoxidável, INOX
todas as peças	temperado
Tipo de produto	Paquímetros de oficina

## Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/415373-300>