

Ficha de dados



Broca de furação térmica standard (com colar) Uni, Rosca: M6



Dados do pedido

Número do pedido	080751 M6
GTIN	4069515008631
Classe de artigo	BAW

Descrição

Versão:

Realização de furos de núcleo em materiais de paredes finas por calor por fricção em pouquíssimo tempo. Pode ser usado em perfuradoras CNC, NC e verticais.

Broca de furação térmica standard (com colar).

Standard ou longo; com colar ou sem colar.

Utilização:

Adequado para aço, aço inoxidável, alumínio, cobre, latão.

Indicado para:

Pinças de aperto ER HOLEX n.º 308964.

Chave de aperto ER n.º 309680.

Macho de laminação de roscas HOLEX n.º 139130 ou n.º 139180.

Descrição técnica

Espessura do material	0,7 - 2,5 mm
Ø da haste	8 mm
potência de acionamento recomendada	1,3 kW

Ficha de dados

n.º de rotações recomendado	2500 r.p.m,
#Ø do furo roscado	5,3 mm
Tipo de produto	Brocas de furação térmica