

**Broca de furação térmica standard (com colar) Inox, Rosca: M6****Dados do pedido**

Número do pedido	080752 M6
GTIN	4069515008686
Classe de artigo	BAW

**Descrição****Versão:**

Standard ou longo; com colar ou sem colar.

Realização de furos de núcleo em materiais de paredes finas por calor por fricção em pouquíssimo tempo. Pode ser usado em perfuradoras CNC, NC e verticais.

Broca de furação térmica standard (com colar), para uso em materiais inoxidáveis.

**Utilização:**

Especialmente adequado para aços inoxidáveis.

**Indicado para:**

Pinças de aperto ER HOLEX n.º 308964.

Chave de aperto ER n.º 309680.

Macho de laminação de roscas HOLEX n.º 139130 ou n.º 139180.

**Descrição técnica**

potência de acionamento recomendada	1,3 kW
Ø da haste	8 mm
Espessura do material	0,7 - 1 mm

## Ficha de dados

n.º de rotações recomendado	2500 r,p,m,
#Ø do furo roscado	5,4 mm
Tipo de produto	Brocas de furação térmica