

Garant**Suporte de ferramentas Eco axial simples, direita, PSC 63, para quadrado de suporte: 25****Dados do pedido**

Número do pedido	318861 25
GTIN	4069515009034
Classe de artigo	31G

Descrição**Versão:**

Com bocal de arrefecimento ajustável com rosca interna.

GARANT - Otimização das vidas úteis, melhores superfícies, maior segurança processual e reforço da produtividade graças a GARANT Eco.

Utilização:

Para alojamento de suportes de fixação ISO com haste quadrada.

Para utilização em centros de torneamento/fresagem.

Nota:

Pinos de aperto PSC a pedido.

Descrição técnica

B	25 mm
Projeção medida A	130 mm
Comprimento de fixação L ₁	88 mm
para quadrado de suporte	25 mm
Ø exterior D	78 mm
Alojamento	PSC 63
Norma de alojamento	ISO 26623-2

Ficha de dados

Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Suporte de ferramentas