

**Lâmina de punção KOMET® HSS-Co5, Largura b: A3,15mm****Dados do pedido**

Número do pedido	240020 A3,15
GTIN	4047109015777
Classe de artigo	24H

**Descrição****Utilização:**

Para a produção de ranhuras externas para anéis de retenção. A largura da lâmina corresponde à tolerância válida H11 para ranhuras de retenção. As lâminas só precisam de ser retificadas na parte frontal.

**Descrição técnica**

suporte adequado	A1/2A
para largura do anel de retenção	3 mm
Altura h	16 mm
Largura b	3,15 mm
Comprimento total L	150 mm
Óleo de corte	HSS Co 5
Tipo de produto	Inserto de corte para torneiar