

## Ficha de dados



### Parafuso de ranhura em T (8.8.) completo, Tipo: 2424150



#### Dados do pedido

Número do pedido	375301 2424150
GTIN	4069515012034
Classe de artigo	32H

#### Descrição

**Versão:**

Parafuso de ranhura em T, temperado, preto, classe de resistência 8.8.

**Norma:**

DIN 787

**Material fornecido:**

Completo com anilha n.º 375341

**Acessórios especiais:**

Anilhas, ver n.º 35341 e porcas altas, ver n.º 375386.

**Nota:**

- **Exemplo de leitura – tamanho 6625 significa: Ranhura em T = 6 mm, rosca G = M6, comprimento L = 25 mm.**

#### Descrição técnica

Comprimento L	150 mm
Comprimento da rosca b	95 mm
Largura da pedra e	40 mm
Rosca G	M24
Tipo	787
Medida nominal das ranhuras em T	24 mm
Largura da pedra estreita a	23,7 mm

## Ficha de dados

Altura k	16 mm
Tipo de produto	Parafuso com ranhura