

## Ficha de dados



### Parafuso de ranhura em T (8.8.) completo, Tipo: 2220110



#### Dados do pedido

Número do pedido	375301 2220110
GTIN	4069515011990
Classe de artigo	32H

#### Descrição

**Versão:**

Parafuso de ranhura em T, temperado, preto, classe de resistência 8.8.

**Norma:**

DIN 787

**Material fornecido:**

Completo com anilha n.º 375341

**Acessórios especiais:**

Anilhas, ver n.º 35341 e porcas altas, ver n.º 375386.

**Nota:**

- **Exemplo de leitura – tamanho 6625 significa: Ranhura em T = 6 mm, rosca G = M6, comprimento L = 25 mm.**

#### Descrição técnica

Medida nominal das ranhuras em T	20 mm
Comprimento da rosca b	70 mm
Rosca G	M20
Comprimento L	110 mm
Tipo	787
Largura da pedra estreita a	21,7 mm
Altura k	14 mm

## Ficha de dados

Largura da pedra e	35 mm
Tipo de produto	Parafuso com ranhura