

**Broca de furação térmica standard (com colar) Inox, Rosca: M10****Dados do pedido**

Número do pedido	080752 M10
GTIN	4069515014311
Classe de artigo	BAW

Descrição**Versão:**

Standard ou longo; com colar ou sem colar.

Realização de furos de núcleo em materiais de paredes finas por calor por fricção em pouquíssimo tempo. Pode ser usado em perfuradoras CNC, NC e verticais.

Broca de furação térmica standard (com colar), para uso em materiais inoxidáveis.

Utilização:

Especialmente adequado para aços inoxidáveis.

Indicado para:

Pinças de aperto ER HOLEX n.º 308964.

Chave de aperto ER n.º 309680.

Macho de laminação de roscas HOLEX n.º 139130 ou n.º 139180.

Descrição técnica

potência de acionamento recomendada	1,7 kW
n.º de rotações recomendado	2100 r,p,m,
Ø da haste	10 mm

Ficha de dados

Espessura do material	0,7 - 1 mm
#Ø do furo roscado	9,3 mm
Tipo de produto	Brocas de furação térmica