

**Pastilha de corte reversível por torneamento CNMG 160612, para desbaste****Dados do pedido**

Número do pedido	250377 CA510
GTIN	4960664697182
Classe de artigo	25E

**Descrição técnica**

Avanço f	0,28 - 0,88 mm/U
Quebra-aparas	PH
#Raio do canto	1,2 mm
Aplicação principal	P
Profundidade de corte $a_p$	1 - 10 mm
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	80 - 450 m/min
Condição de corte	contínuo
Tipo	CA510
Atribuição de acabamento/desbaste	Desbaste
Material de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	CNMG 160612
Número de trocas/cortes	4

Tipo de produto

---

Pastilha de corte  
reversível para torneiar