

CNMM 120408, Tipo: CA510**Dados do pedido**

Número do pedido	250491 CA510
GTIN	4960664697267
Classe de artigo	25E

Descrição técnica

Profundidade de corte a_p	1 - 11 mm
Quebra-aperas	PX
Aplicação principal	P
Condição de corte	contínuo
Raio do canto	0,8 mm
Velocidade de corte v_c aplicação principal	80 - 450 m/min
Avanço f	0,25 - 0,9 mm/U
Tipo	CA510
Atribuição de acabamento/desbaste	Desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	CNMM 120408
Número de trocas/cortes	4

Tipo de produto

Pastilha de corte
reversível para torneiar