

**Suporte de torneamento, esquerda, Tamanho da haste/placa: 25/12mm****Dados do pedido**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 260007 25/12  |
| GTIN             | 4045197651761 |
| Classe de artigo | 21T           |

**Descrição técnica**

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Código ISO do suporte                            | SCLCR/L 2525M12                   |
| Tamanho da placa                                 | 12 mm                             |
| Calço  | 269005 6                          |
| Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 269028 20                         |
| Largura funcional $L_4$                          | 32 mm                             |
| Pastilha de corte reversível adequada            | CC.. 1204..                       |
| Tamanho da haste                                 | 25 mm                             |
| Parafuso para calço                              | 269013 5                          |
| Comprimento da cabeça $L_1$                      | 20 mm                             |
| Comprimento total L                              | 150 mm                            |
| Norma  | DIN ISO 5610                      |
| Tipo de inserto                                  | esquerda                          |
| Refrigeração interior                            | não                               |
| Ângulo de ajuste $\kappa$                        | 95 grau                           |
| Aplicação  | Torneamento longitudinal exterior |
| Aplicação  | Faceamento                        |

Tipo de produto

Suporte de torneamento

**Acessórios**

|   |             |
|---|-------------|
| Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 20  | 269028 20   |
| Parafuso para calço Tipo 5  | 269013 5    |
| PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15                                   | 674248 TX15 |
| Calço Tipo 6  | 269005 6    |
| Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500 | 659957 500  |