

**Barra de mandrilar HSS, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 12/06mm****Dados do pedido**

Número do pedido	260022 12/06
GTIN	4045197652034
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Pastilha de corte reversível adequada	CC.. 0602..
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min}$ .	14 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Tamanho da placa	6 mm
Projeção $L_1$	60 mm
Desvio central $L_3$	7 mm
Código ISO do suporte	AH12M SCLCR/L06
Comprimento total L	150 mm
Altura de fixação $L_2$	11 mm
Ângulo de ajuste $\kappa$	95 grau
Ø haste $D_s$	12 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	5×D
Óleo de corte	HSS
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

---

## Acessórios

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 7	269028 7
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500