

Ficha de dados



Barra de mandrilar de aço A.. SCLCR 95°, para pastilhas de corte reversíveis CC., direita



Dados do pedido

Número do pedido	260028 20/09
GTIN	4960664541218
Classe de artigo	25U

Descrição

Versão:

Canal de aparas aerodinâmico para melhor evacuação das aparas, redução da tendência para vibrar, processamento estável.

Descrição técnica

Pastilha de corte reversível adequada	CC.. 09T3..
Ø mínimo do furo prévio D _{mín.}	22 mm
Desvio central L ₃	11 mm
Parafuso para pastilha reversível	269022 3
Código ISO do suporte	A20R SCLCR/L09
Tamanho da placa	9 mm
Comprimento total L	200 mm
Altura de fixação L ₂	19 mm
Ângulo de ajuste κ	95 grau
Ø haste D _s	20 mm
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	5xD
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior

Ficha de dados

Tipo de produto

Barra de mandrilar

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/260028-20/09>