

**Pastilha de corte reversível KOMET®, BK8430, Designação do tipo W80:
32-030****Dados do pedido**

Número do pedido	236609 32-030
GTIN	4047109230316
Classe de artigo	24R

Descrição técnica

Designação	32-030
Avanço f em aço < 900 N/mm ²	0,13 mm/U
Código ISO da pastilha de corte reversível	SOGX 100408-03
Série	KUB Pentron®
Número de trocas/cortes	4
Tipo	BK8430
Tipo	Uni
Óleo de corte	HM
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para furar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
Plásticos alumínio	condicionalmente adequado		
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Alumínio > 10% Si	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
INOX > 900 N/mm ²	adequado		
GG(G)	condicionalmente adequado		
Uni	adequado		
máximo a molhado	adequado		