

**Pastilha de corte reversível KOMET®, BK8430, Designação do tipo W80:  
42-030****Dados do pedido**

Número do pedido	236609 42-030
GTIN	4047109230330
Classe de artigo	24R

**Descrição técnica**

Designação	42-030
Avanço f em aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,13 mm/U
Código ISO da pastilha de corte reversível	SOGX 120408-03
Série	KUB Pentron®
Número de trocas/cortes	4
Tipo	BK8430
Tipo	Uni
Óleo de corte	HM
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para furar

**Dados de utilizador**

	<b>Adequabilidade</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>código ISO</b>
Plásticos alumínio	condicionalmente adequado		
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Alumínio > 10% Si	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
GG(G)	condicionalmente adequado		
Uni	adequado		
máximo a molhado	adequado		