

**Barra de mandrilar em aço, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 32/12mm****Dados do pedido**

Número do pedido	260032 32/12
GTIN	4045197652287
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Desvio central $L_3$	22 mm
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min}$ .	40 mm
Código ISO do suporte	A32S SCLCR/L12
Pastilha de corte reversível adequada	CC.. 1204..
Tamanho da placa	12 mm
Parafuso para calço	269013 5
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 20
Calço	269005 6
Comprimento total L	250 mm
Altura de fixação $L_2$	31 mm
Ângulo de ajuste $\kappa$	95 grau
Ø haste $D_s$	32 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior

Tipo de produto

Barra de mandrilar

**Acessórios**

Parafuso para calço Tipo 5

269013 5

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 20

269028 20

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15

674248 TX15

Calço Tipo 6

269005 6

Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500

659957 500