

**Barra de mandrilar em aço, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa:
40/15mm****Dados do pedido**

Número do pedido	250627 40/15
GTIN	4045197650658
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Pastilha de corte reversível adequada	DN.. 1506..
Calço	259031 28
Conjunto de pinos de mola	259047 2
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	50 mm
Tamanho da placa	15 mm
Código ISO do suporte	A40T PDUNR/L15
Conjunto de molas	259044 2
Parafuso alavanca	259018 7
Desvio central L_3	27 mm
Alavanca articulada	259015 8
Comprimento total L	300 mm
Altura de fixação L_2	38,5 mm
Ângulo de ajuste κ	93 grau
Ø haste D_s	40 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	esquerda

Profundidade de torneamento interior até	3xD
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Conjunto de molas 10 peças Tipo 2	259044 2
Alavanca articulada Tipo 8	259015 8
Parafuso alavanca Tipo 7	259018 7
PrecisionBit para sextavado, 1/4 polegadas E 6,3 Sextavado 3	674242 3
Conjunto de pinos de mola 10 peças Tipo 2	259047 2
Calço Tipo 28	259031 28
Chave de parafusos dinamo métrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500