

**Suporte de torneamento, direita, Tamanho da haste/placa: 20/11 mm****Dados do pedido**

Número do pedido	250610 20/11
GTIN	4045197650498
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Conjunto de pinos de mola	259047 3
Comprimento da cabeça L <sub>1</sub>	28 mm
Conjunto de molas	259044 4
Parafuso alavanca	259018 6
Tamanho da placa	11 mm
Pastilha de corte reversível adequada	DN.. 1104..
Alavanca articulada	259015 7
Código ISO do suporte	PDJNR/L 2020K11
Tamanho da haste	20 mm
Largura funcional L <sub>4</sub>	25 mm
Calço	259031 7
Comprimento total L	125 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	93 grau

Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Faceamento
Tipo de produto	Suporte de torneamento

## Acessórios

Conjunto de molas 10 peças Tipo 4	259044 4
Parafuso alavanca Tipo 6	259018 6
Calço Tipo 7	259031 7
PrecisionBit para sextavado, 1/4 polegadas E 6,3 Sextavado 2,5	674242 2,5
Alavanca articulada Tipo 7	259015 7
Conjunto de pinos de mola 10 peças Tipo 3	259047 3
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500