

Suporte de torneamento, direita, Tamanho da haste/placa: 25/15mm**Dados do pedido**

Número do pedido	250610 25/15
GTIN	4045197650528
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Parafuso alavanca	259018 7
Conjunto de molas	259044 2
Comprimento da cabeça L ₁	35 mm
Calço	259031 28
Tamanho da placa	15 mm
Código ISO do suporte	PDJNR/L 2525M15
Tamanho da haste	25 mm
Conjunto de pinos de mola	259047 2
Alavanca articulada	259015 8
Pastilha de corte reversível adequada	DN.. 1506..
Largura funcional L ₄	32 mm
Comprimento total L	150 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	93 grau

Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Faceamento
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

Parafuso alavanca Tipo 7	259018 7
Alavanca articulada Tipo 8	259015 8
Conjunto de pinos de mola 10 peças Tipo 2	259047 2
Conjunto de molas 10 peças Tipo 2	259044 2
PrecisionBit para sextavado, 1/4 polegadas E 6,3 Sextavado 3	674242 3
Calço Tipo 28	259031 28
Chave de parafusos dinâmométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500