


CC.T 060202, Tipo: HB7020**Dados do pedido**

Número do pedido	260050 HB7020
GTIN	4045197699275
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Avanço f	0,05 - 2,5 mm/U
Aplicação principal	P
Raio do canto	0,2 mm
Velocidade de corte v_c aplicação principal	150 - 400 m/min
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Profundidade de corte a_p	0,2 - 2,5 mm
Quebra-aparas	SS
Tipo	HB7020
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	CCMT 060202
Número de trocas/cortes	2

Tolerância	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar