

Garant

Cone de contração térmica, SK 40 A = 200, Ø de fixação D1: 8



Dados do pedido

Número do pedido	302278 8
GTIN	4045197294241
Classe de artigo	31A

Descrição

Versão:

- Aço resistente a altas temperaturas.
- Tam. 3–5 para HM, a partir do tam. 6 para HSS e HM.
- Todos os eixos torneados (funcionamento suave!).
- Com RFID / perfuração Balluffchip.

Utilização:

Para fixar ferramentas com haste cilíndrica em tolerância h6.

Adequado para aparelhos de contração indutivos, de contacto e de ar quente.

Acessórios especiais:

Pinos de aperto (AB) n.º 308600 – 308800, chaves de aperto AB n.º 308820 – 308835, extensões de mandril de encaixe por contração n.º 302410 – 302419. Aparelhos de contração, acessórios n.º 354210 – 354450, conjunto de parafusos de compensação n.º 309906 tam. 180.

Descrição técnica

Ø D ₂	21 mm
Ø de fixação D ₁	8 mm
Projeção medida A	200 mm
Ø exterior D	27 mm
Alojamento	SK 40 A = 200
Norma de alojamento	ISO 7388-1
Forma	ADB

Ficha de dados

Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 2,5 a 25000 min ⁻¹
Concentricidade	≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem	HSC
Estratégia de maquinagem	HPC
Tipo de produto	Mandril de contração

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/302278-8>