

## Ficha de dados

**Garant**

### Cone de contração térmica 3°, SK 40 A = 120, Ø de fixação D<sub>1</sub>: 12



#### Dados do pedido

Número do pedido	302356 12
GTIN	4045197480071
Classe de artigo	31A

#### Descrição

##### Versão:

- Todos os eixos torneados (funcionamento suave!).
- Com RFID / perfuração Balluffchip.
- Design extrafino (contorno de 3°).

##### Utilização:

- Especialmente na construção de ferramentas e moldes.
- Onde são necessários contornos de interferência reduzidos.
- Para fixação de ferramentas com tolerância de haste h6.

##### Acessórios especiais:

Pinos de aperto (AB) n.º 308600 – 308806. Chave de aperto AB n.º 308820 – 308835. Extensões de mandril de encaixe por contração n.º 302410, tam. 12/3 e 12/4. Aparelhos de contração n.º 354210 - 304450.

##### Nota:

Não é possível o ajuste do comprimento!

#### Descrição técnica

Ø de fixação D <sub>1</sub>	12 mm
Projeção medida A	120 mm
Ø D <sub>2</sub>	18 mm
Ø exterior D	25 mm
Alojamento	SK 40 A = 120

## Ficha de dados

Norma de alojamento	ISO 7388-1
Forma	ADB
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 2,5 a 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricidade	≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem	HSC
Tipo de produto	Mandril de contração

### Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/302356-12>