

**Garant****Barra de mandrilar de HSS AH.. SGLPL 95°, para pastilhas de corte reversíveis GPCT, esquerda, Projeção/tamanho da placa: 65/S5mm****Dados do pedido**

Número do pedido	268726 65/S5
GTIN	4045197545817
Classe de artigo	21V

**Descrição técnica**

Ø mínimo do furo prévio $D_{min.}$	9,15 mm
Código ISO do suporte	AH0712H SGLPR/LS5
Desvio central $L_3$	5,6 mm
Pastilha de corte reversível adequada	GPCT S5010.
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 6
Comprimento da cabeça $L_1$	25 mm
Tamanho da placa	5 mm
Largura do pescoço $L_4$	7 mm
Comprimento total L	100 mm
Altura de fixação $L_2$	11,15 mm
Ângulo de ajuste $\kappa$	95 grau
Ø haste $D_5$	12 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	5xD
Óleo de corte	HSS

Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

## Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 6	269028 6
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX6	674248 TX6