

**Pinça de aperto ER para macho de rosca com vedação, ER 32, Ø de fixação nominal d: 20****Dados do pedido**

Número do pedido	309427 20
GTIN	4069515026062
Classe de artigo	32Z

Descrição**Versão:**

Com tampão de vedação para refrigeração interna (até 70 bar!).

Com um quadrado interior para o arrasto positivo da broca de rosca.

Indicado para:

Todos os mandris de pinça de aperto ER padrão, pinças de aperto ER FAHRION também para o mandril de pinça de aperto ER de precisão Centro P.

Nota:

As pinças de aperto **HOLEX® não são compatíveis com os mandris de pinça de aperto Centro-P e HiRunER.**

Descrição técnica

Ø de fixação nominal d	20 mm
Alojamento	ER 32
Norma	ISO 15488-A
Concentricidade	≤ 10 µm
Tipo	4537 E

Ficha de dados

Ø exterior D	32,7 mm
Comprimento total L	40 mm
Tipo de produto	Pinça de aperto