

Extensão de mandril de contração 4,5° sem parafuso de ajuste longitudinal, C = 160 mm, Ø d/Ø D1: 32/18mm**Dados do pedido**

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 302410 32/18 |
| GTIN | 4045197435910 |
| Classe de artigo | 31A |

Descrição**Modelo:**

Perfurado para fornecimento de refrigerante interno (ICZ).

Sem parafuso de ajuste de comprimento, **curto**.

Utilização:

Para utilização em mandril de encaixe por contração, /mandril de expansão hidráulica e mandril de pinça de aperto ER.

Instrução:

N.º de rotações máximo admissível 8000 rpm.

Descrição técnica

| | |
|-----------------------------|------------|
| Ø D ₂ | 27 mm |
| Ø do furo D ₁ | 18 mm |
| Ø da haste d | 32 mm |
| Comprimento total L | 160 mm |
| Atributo do nome do produto | C = 160 mm |
| Tipo de produto | Extensão |