

Ficha de dados



Cone porta-fresas combinado, SK 50 A = 55, Ø do mandril d1: 16



Dados do pedido

Número do pedido	302520 16
GTIN	4250122600817
Classe de artigo	36E

Descrição

Versão:

Rosca interior para aperto manual.

Utilização:

Com mola de ajuste – para fresas **com ranhura longitudinal**, p. ex. DIN 841.

Com anel arrastador – para fresas com **ranhura transversal**, DIN 1880.

Material fornecido:

Inclui mola de ajuste, anel arrastador e parafuso de aperto para fresa.

Acessórios especiais:

Chave especial n.º 309840.

Descrição técnica

Comprimento total L	199 mm
Anel arrastador sobressalente n.º 309870	16
Comprimento do mandril porta-fresas L ₃ com anel arrastador	17 mm
chave especial adequada n.º 309840	16
Projeção medida A	55 mm
Comprimento do mandril porta-fresas L ₄	27 mm
Ø do mandril d ₁	16 mm
Rosca M	M24

Ficha de dados

Parafuso de aperto sobressalente para fresa n.º
309860/309861

16

Ø de fixação D₁

16 mm

Alojamento

SK 50 A = 55

Norma

DIN 6358

Norma de alojamento

DIN 2080

Concentricidade

≤ 6 µm

Tipo de produto

Mandril de encaixe para fresa

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/302520-16>