

Ficha de dados



Registador de dados, Tipo: 174T



Dados do pedido

Número do pedido	474202 174T
GTIN	4029547027765
Classe de artigo	47B

Descrição

Versão:

Prático registador de dados com visor. Memória interna para 16 000 valores medidos. Alta segurança de dados mesmo com a pilha vazia. O ciclo de medição pode ser definido entre 1 min e 24 h. Duração da bateria >1 ano (ciclo de medição 15 min, 25 °C). Leitura de dados intuitiva e economizadora de tempo através de USB-C. Software profissional com função de exportação para Excel para programação do registador e para análise de dados, bem como para registo em formato PDF.

Função:

IP65: Proporciona proteção contra jatos de água de todas as direções e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Material fornecido:

Inclui suporte de parede, 2 pilhas n.º 081560 tam. CR2032, cabo de transferência de dados USB-C 2.0 e protocolo de calibração.

Descrição técnica

Calibração	I9
Largura	38 mm

Ficha de dados

Alimentação de energia	A pilhas
Altura	18,5 mm
Faixa de medição da temperatura	-30 - 70 °C
Número de pilhas incluídas	2
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo	081560 CR2032
Comprimento	60 mm
Limite de erro da temperatura	±0,5 °C
Tipo de proteção IP	IP 65
Interface	Interface USB
Memória do dispositivo	16000 valores de medição
Tipo de produto	Registador de dados

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/474202-174T>