



Extrator de parafusos com entalhes estreitos, Tipo: 4



Dados do pedido

Número do pedido	082865 4
GTIN	4069515028219
Classe de artigo	01A

Descrição

Versão:

Em aço cromo-vanádio resistente. As arestas afiadas das ranhuras penetram no parafuso colocado e desenroscam-no. Com quadrado para a ativação por meio de desandador e similares.

Utilização:

Para desenroscar parafusos partidos com rosca à direita.

Nota:

Roscas UNC e UNF disponíveis a pedido.

Descrição técnica

indicado para parafusos/cavilhas	M12 – M14
indicado para	aço temperado
Tipo	4