

Ficha de dados

Mahr

Micrómetro de interiores digital com saída de dados, Faixa de medição: 85-100



Dados do pedido

Número do pedido	428931 85-100
GTIN	4059192064921
Classe de artigo	43A

Descrição

Versão:

Micrómetros de interiores de 3 pontos ou medidores rápidos para interiores com rosca de ligação para facilitar a troca das cabeças de medição. Cabeça de medição autocentrante, a partir de 12 mm com mordentes de medição de metal duro. Cabeça de medição a partir de 40 mm de alumínio para poupança de peso. **A partir de 12 mm para medição até à base do furo.**

Micrómetros de interiores com roquete de toque alargado, medições rápidas num passo de fuso de 1,5 mm. Funções de medição práticas, p. ex., 3 PRESET, indicação de tolerância por símbolos, ABS.

Material fornecido:

Inclui 1 pilha tam. CR2032 n.º 081560.

Acessórios especiais:

Extensão n.º 428950, cabo de dados n.º 498941, anéis de ajuste n.º 484030, placa de fixação para suporte de micrómetro externo n.º 428951.

Descrição técnica

Faixa de medição	85 - 100 mm
Límite de erro	0,005 mm
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo	081560 CR2032
Tipo de pilha	Pilha botão
Alimentação de energia	A pilhas

Ficha de dados

Leitura	0,001 mm
Medida a	0,5 mm
Número de pilhas incluídas	1
Tipo de proteção IP	IP 65
Profundidade de medição standard	97 mm
Norma	DIN 863
Leitura comutável	mm/polegada
Interface	Interface USB
Interface	Interface Digimatic
Proteção do valor de medição	Sistema Reference Lock MAHR
Tecnologia de medição	digital
embalagem	caixa estável
Calibração	B6
Tipo de produto	Micrómetro de interiores de 3 pontos

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/428931-85-100>