

Extensão de mandril de contração 4,5° com parafuso de ajuste longitudinal, C = 160 mm, Ø d/Ø D1: 25/10mm**Dados do pedido**

Número do pedido	302412 25/10
GTIN	4045197435972
Classe de artigo	31A

Descrição**Modelo:**

Perfurado para fornecimento de refrigerante interno (ICZ).

Com parafuso de ajuste de comprimento, **curto**.

Utilização:

Para utilização em mandril de encaixe por contração, /mandril de expansão hidráulica e mandril de pinça de aperto ER.

Instrução:

N.º de rotações máximo admissível 8000 rpm.

Descrição técnica

Ø do furo D ₁	10 mm
Ø da haste d	25 mm
Ø D ₂	20 mm
Comprimento total L	160 mm
Atributo do nome do produto	C = 160 mm
Tipo de produto	Extensão