

**Buril, VHM, D×comprimento: 2X40****Dados do pedido**

Número do pedido	295050 2X40
GTIN	4045197188243
Classe de artigo	22E

Descrição**Versão:**

Metal duro integral. Ponta de gravar com gume reto. Retificação cilíndrica de precisão com erro máximo de concentricidade de 0,005 mm. Divisão com retificação prévia. **Tolerância da haste até diâmetro 8 mm = h7.**

Utilização:

Para gravação e cópia na construção de ferramentas e moldes.

Descrição técnica

Ø D	2 mm
Comprimento	40 mm
Comprimento da lâmina	3 mm
Material de corte	VHM
Tipo de produto	Ferramenta para tornear