

SICOMET
omniFIT

Dados do pedido

Número do pedido	083327 SEAL50H
GTIN	4058093009017
Classe de artigo	08G

Descrição

Modelo:

Os produtos de vedação substituem o cânhamo, as fitas vedantes e as pastas, são resistentes a gases, líquidos, ar, água, óleos, hidrocarbonetos e muitos produtos químicos. Um **contacto total com a superfície** garante **100% de estanqueidade**. O desenroskar ou correções de posição durante a montagem podem ser realizadas a qualquer momento com ferramentas convencionais antes do endurecimento. Os resíduos de produtos de vedação não obstruem filtros e válvulas. Para **sistemas hidráulicos e pneumáticos. Substitui o cânhamo e a fita de Teflon**. Aprovado pelo DVGW.

Norma:

Gewindeverbindungen sollen zuverlässig abgedichtet werden. Das Gewindenspiel wird durch den Kleber ausgefüllt und unregelmäßige Oberflächen ausgeglichen.

Instrução:

Limpar as peças roscadas com o produto de limpeza universal n.º 083391 e 083392 antes da aplicação do produto de vedação.

Descrição técnica

para tamanho de rosca M até	M20
binário de arranque mínimo	22 - 32 Nm

Marcação de substância perigosa	GHS07: Ponto de exclamação
Resistência funcional após	3 h
Designação do fabricante	SEAL50H
para tamanho de rosca em polegadas	3/4 polegada
Temperatura da área de aplicação	-55 - 150 °C
Quantidade de enchimento	50 ml
indicado para material	Metal
indicado para área de utilização	Vedação de roscas
Forma	líquido
Viscosidade dinâmica	11000 - 16000 mPas
Temperatura de armazenamento	8 - 28 °C
Cor	azul
ponto de inflamação	100 °C
Base química	Dimetacrilato
Validade a partir da data de produção	24 Monatmês
Classe de resistência	altamente resistente
Desmontagem	apenas com aquecimento
Densidade	1,08 g/cm ³
Atributo do nome do produto	50 ml
Tipo de produto	Produto de vedação