



## Porta-brocas curto Forma A, SK 40, Área de aperto: 1-13



### Dados do pedido

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 302540 1-13   |
| GTIN             | 4045197307668 |
| Classe de artigo | 37D           |

### Descrição

#### Versão:

Para rotação à direita e à esquerda. Rosca interior para aperto manual.

#### Utilização:

Fixação de brocas, rebaixadores e escareadores em máquinas de fresar.

#### Material fornecido:

Inclui chave de parafusos sextavada, com cabo em T.

### Descrição técnica

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Área de aperto                               | 1 - 13 mm     |
| Projeção medida A                            | 80 mm         |
| Ø exterior D                                 | 43 mm         |
| Chave de aperto sobresselente                | SW6           |
| Alojamento                                   | SK 40         |
| Norma de alojamento                          | DIN 2080      |
| Forma                                        | A             |
| binário de aperto máximo $M_{d\text{ máx.}}$ | ≤ 14 Nm       |
| Tipo de produto                              | Mandril curto |

### Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/302540-1-13>

---