

## Ficha de dados



### Cone de fixação plano Forma ADB, BT 40 curto, Ø de fixação D1: 25



#### Dados do pedido

Número do pedido	302600 25
GTIN	4250122612896
Classe de artigo	36E

#### Descrição

**Versão:**

Todas as hastes brunidas.

**Utilização:**

Para fixar ferramentas com superfícies de encabadoiro laterais segundo a norma DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

**Acessórios especiais:**

Pinos de aperto (AB) n.º 308760 – 308802, chaves de aperto AB n.º 308820 – 308835.

#### Descrição técnica

Parafuso tensor sobressalente n.º 309900	25
Ø de fixação D <sub>1</sub>	25 mm
Projeção medida A	90 mm
Ø exterior D	65 mm
Alojamento	BT 40 curto
Norma	DIN 6359
Norma de alojamento	JIS B6339
Norma de alojamento	ISO 7388-2
Forma	ADB

## Ficha de dados

Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 2,5 a 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricidade	≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem	HPC
Tipo de produto	Mandril de superfície

### Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/302600-25>