

**Cone de fixação plano Forma ADB com canal de refrigeração, BT 40 A = 100, Ø de fixação D1: 14****Dados do pedido**

Número do pedido	302615 14
GTIN	4250122613015
Classe de artigo	36E

Descrição**Versão:**

O canal de refrigeração pode ser fechado através do O-ring.
Todas as hastes brunidas.

Utilização:

Para fixar ferramentas com superfícies de encabadouro laterais segundo a norma DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

Acessórios especiais:

Pinos de aperto (AB) n.º 308760 – 308802, chaves de aperto AB n.º 308820 – 308835.

Descrição técnica

Parafuso tensor sobressalente n.º 309900	12
Ø de fixação D ₁	14 mm
Projeção medida A	100 mm
Ø exterior D	44 mm
Alojamento	BT 40 A = 100
Norma	DIN 6359
Norma de alojamento	JIS B6339
Norma de alojamento	ISO 7388-2

Ficha de dados

Forma	ADB
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 6,3 a 15000 min ⁻¹
Concentricidade	≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem	HPC
Tipo de produto	Mandril de superfície

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/302615-14>