

**Aparelho de limpeza por ultrassons Elmasonic Xtra, Tipo: 4****Dados do pedido**

Número do pedido	082006 4
GTIN	4250004112506
Classe de artigo	04S

Descrição**Versão:**

Limpeza potente por ultrassons da série Elmasonic xtra para uso Heavy-Duty.

- **Maior efeito de ultrassons através de função dynamic automática.**
- **Modo Eco comutável para uma limpeza suave e poupança de energia.**
- **Função sweep integrada para a distribuição uniforme do som no banho de limpeza.**
- **Regulação individual de tempo e temperatura.**
- **Painel de comando claro e à prova de salpicos de água.**
- **Desligamento automático de segurança.**

Nota:

Outros tamanhos e versões a pedido. Para o cesto de encaixe adequado, ver n.º 082101. Os produtos de limpeza por ultrassons e os inibidores de corrosão podem ser encontrados no n.º 088015 – n.º 088019.

Descrição técnica

Comprimento do aparelho	435 mm
Largura do aparelho	215 mm
Designação do fabricante	Xtra 40
Peso	6,8 kg
Comprimento do cesto de encaixe	195 mm
Volume	5 l

Ficha de dados

Excelente desempenho por ultrassons	560 W
volume de trabalho recomendado	4 l
Largura do cesto de encaixe	105 mm
Potência de aquecimento	400 W
Tensão nominal	220 - 240 V
Altura do tanque de depuração	150 mm
Tipo de produto	Aparelho de limpeza por ultrassons