

Ficha de dados



Alicate de preensão frontal TwinGrip® fosfatado, com mangas de punho, comprimento total: 200



Dados do pedido

Número do pedido	705993 200
GTIN	4003773087250
Classe de artigo	73F

Descrição

Versão:

Forma especial, extra-fina da cabeça para condições de trabalho apertadas. **Articulação encaixada** (=guia dupla) e proteção de fixação contra ferimentos por esmagamento. Entalhes de ajuste de precisão por botão de mola, para um ajuste preciso da gama de aperto. Função de aderência dianteira e lateral. Alicate cintento atramentizado, cabeça polida, dentes adicionalmente endurecidos indutivamente (cerca de 61 HRC). Pegas com mangas multicomponentes e interface KNIPEXtend.

Utilização:

Segura fixação frontal mesmo de peças planas através de um sistema de três pontos. Agarrando, apertando e soltando cabeças de parafuso temperadas, bem como parafusos e parafusos gastos.

Material:

Aço elétrico de cromo-vanádio, forjado por estampagem.

"}

Descrição técnica

comprimento total	200 mm
Série	TwinGrip®
Número de posições de encaixe de ajuste preciso	5
Largura de aperto para sextavado	22 mm
largura do mordente	11 mm
Largura de aperto para tubos	7/8 polegada

Ficha de dados

Comprimento do mordente	27 mm
Modelo do mordente	Instalação de 3 pontos
Punho	revestido com plástico
Material	Aço elétrico cromo-vanádio
Tipo de produto	Alicate de preensão de tubos