

Ficha de dados

atlas®

Sapato abotonado preto FLASH 6405 XP® BOA, S3, Tamanho de calçado UE: 38



Dados do pedido

Número do pedido	092022 38
GTIN	4043692441221
Classe de artigo	09B

Descrição

Versão:

Calçado de segurança dinâmico FLASH com material superior particularmente permeável ao ar e repelente de água e uma frente sem costuras. Retorno de energia elevado devido ao sistema INNOFLEX e ao apoio dinâmico ao movimento. Ideal para pisos industriais duros. Largura 10. Sistema de várias larguras disponível.

- **Material superior Sportline.**
- **Regulação de humidade ativa e duradoura graças ao forro funcional aktiv-X.**
- **Resistência à penetração sem metal com sola intermédia XP®.**
- **Biqueira de alumínio.**
- **MPU® REBOUND SYSTEM, palmilha aliviadora de pressão e tecnologia de sola reativa.**
- **Sistema de sola MPU® INNOFLEX com entalhes flexíveis para um rolamento natural, bem como Cloudzone no calcanhar para absorver forças de impacto elevadas.**
- **Equipamento ESD.**

Sapato abotonado com fecho BOA.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Descrição técnica

Segurança contra penetração

Têxtil

Ficha de dados

Norma	Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191
Classe de proteção	S3
Série	FLASH
Cor	preto
Género	Homens
Propriedades	Fecho rotativo
Tamanho de calçado UE	38
Material da biqueira protetora	Alumínio
Propriedade eletrostática	EGB/ESD
Propriedades da palmilha	Palmilha rebound
Tipo de produto	Sapato baixo de segurança